

GranCompe MH-1MULTI HOLDER




Fig.1

Handle bar $\Phi 31.8\text{mm}$ = without any spacer

Handle bar $\Phi 28.6\text{mm}$ = 1 spacer

Handle bar $\Phi 25.4\text{mm}$ = 2 spacers

Handle bar $\Phi 22.2\text{mm}$ = 3 spacers






Fig.2



組み立てと注意事項

1. 図面に従って組み立ててください。
2. 不要な改造は危険ですので行わないで下さ
3. 最大荷重: 450g
4. 各ジョイント部分に注油は不要です。



スプリング交換

1. 荷重が300gを超える時はスプリングを取り換えて下さい。
2. スプリングユニット (Fig.2) をはずし、中のブラックスプリングをシルバースプリングに交換して下さい。(Fig.3)

DIA-COMPE

株式会社 ヨシガイ

E-mail: info@diacompe.co.jp

October.2013